

1	CODIGO	DESCRIPCION	ALTURA
	L-10005-64-0-1	Cremona E22 / 301-400	Tiene 4 bulones / Necesita 2 cerraderos
	L-10005-65-0-1	Cremona E22 / 401-550	Tiene 4 bulones / Necesita 2 cerraderos
	L-10005-66-0-1	Cremona E22 / 551-750	Tiene 4 bulones / Necesita 2 cerraderos
	L-10005-67-0-1	Cremona E22 / 751-850	Tiene 6 bulones / Necesita 3 cerraderos

2	L-10006-23-0-1	Cerradero para micro ventilación	Según cremona
---	----------------	----------------------------------	---------------

3	L-23230-33-0-6	Man Dirigent/ Viena Slim ESC20/Q35 NG	Debe ser manilla estrecha
	L-23230-33-0-7	Man Dirigent/ Viena Slim ESC20/Q35 BL	Debe ser manilla estrecha
	L-23230-33-0-5	Man Dirigent/ Viena Slim ESC20/Q35 MR	Debe ser manilla estrecha

4	Verificar según	Easy Clean
	indicaciones	Ferrítico
	del póster de	Austenítico
	brazos de	Heavy Duty
	abatir	Threestay

5	6-34229-00-0-1	Bisagra oculta UNI-JET parte hoja	La misma para todos
6	9-40866-00-0-1	Bisagra oculta marco, R13	La misma para todos
7	E-19470-00-0-6	Posicionador de hoja negro / G-U	Se recomienda 1 por ventana
	L-19470-00-0-6	Posicionador de hoja negro / Polismar	Se recomienda 1 por ventana

Perfiles compatibles

Adopen - W632 VENT. EXT. - S632-03





Deceuninck - Everest Max - 12316 EXT.

DVP - ASPEN C60 - 702202 EXT.

KOMMERLING - EUROFINE 58 - 58202 / 58203 / 58204


KOMPEN - Prime-Line 700 - 709 / 711 VTA. EXT.

Veratec Elegans 60




Cremonas


L-10005-64-0-1




L-10005-65-0-1




L-10005-66-0-1



L-10005-67-0-1



Cerradero



L-10006-23-0-1



TECNOLOGÍA DE VENTANAS
TECNOLOGÍA DE PUERTAS
SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE ACCESO
SISTEMAS DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

SISTEMA DE BRAZOS DE ABATIR

ABATIR O PRACTICABLE FERRITICO DGS

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE FERRITICO DGS ELITE STAY
APERTURA LATERAL (PRACTICABLE)

CODIGO	DESCRIPCION	RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
		ALTURA MAX	ANCHO				
H-01572-12-0-0	BRAZO PRACT DGS F.12" 22K/61°300-650	1200	300 - 650	22kg	12 - 14	305	61°
H-01572-16-0-0	BRAZO PRACT DGS F.16" 24K/85°400-750	1200	400 - 750	24kg	12 - 14	406	85°



Brazos DGS made in England



Diferencia de brazo Ferrítico y Austenítico

ABATIR O PRACTICABLE FERRITICO G-U

CODIGO	DESCRIPCION	RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
		ALTURA MAX	ANCHO				
L-10014-09-P-1	GU Security LogIQ Fr/Stay 12" SH 13mm	1200	600	18kg	13	305	88°
L-10014-08-P-1	GU Security LogIQ Fr/Stay 16" SH 13mm	1200	700	24kg	13	406	88°



Brazos FERRITICOS acero A430
recomendados para zonas y
ambientes normales.

ABATIR O PRACTICABLE FERRITICO EASY CLEAN G-U (Con botón para desplazamiento de limpieza)

CODIGO	DESCRIPCION	RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
		ALTURA MAX	ANCHO				
L-10014-09-P-1	GU Security LogIQ Fr/Stay 12" EC 13mm	1200	600	22kg	13	305	88°
L-10014-10-P-1	GU Security LogIQ Fr/Stay 16" EC 13mm	1200	700	24kg	13	406	88°



ABATIR O PRACTICABLE AUSTENITICO DGS

BRAZOS ESTANDAR ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO DGS ELITE STAY
APERTURA LATERAL (PRACTICABLE)

CODIGO	DESCRIPCION	RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
		ALTURA MAX	ANCHO				
H-01567-12-0-0	BRAZO PRAC DGS A.12" 22K/61°300-650	1200	300 - 650	22kg	12 - 14	305	61°
H-01567-16-0-0	BRAZO PRAC DGS A.16" 24K/85°400-750	1200	400 - 750	24kg	12 - 14	406	85°



Brazos AUSTENITICOS acero A304
Para zonas de alta humedad, alta salinidad
y mayor resistencia a la corrosión.

ABATIR O PRACTICABLE HEAVY DUTY AUSTENITICO G-U (alto peso)

BRAZOS REFORZADO HD AUSTENITICO G-U
APERTURA LATERAL VARIABLE (PRACTICABLE)


CODIGO	DESCRIPCION	RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
		ALTURA MAX	ANCHO				
C-90503-05-P-8	BRAZO PRACT. G-U HD 12" 28K/45°-90°/305	1500	600	28kg	16,5	305	45°
C-90505-05-P-8	BRAZO PRACT. G-U HD 16" 38K/45°-90°/406	1800	800	38kg	16,5	406	45°
C-90509-05-P-8	BRAZO PRACT. G-U HD 24" 50K/30°-45°/610	1800	1100	50kg	16,5	610	30°



ABATIR O PRACTICABLE AUSTENITICO TRI-STAY (Con botón para desplazamiento de limpieza)

BRAZOS ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO DGS TRI-STAY
PRACTICABLE, RESTRICTED, EASY CLEAN

CODIGO	DESCRIPCION	RANGO APLICACIÓN REBAJO HOJA MM		PESO MAX POR HOJA EN KGS.	CAMARA MM	TAMAÑO MM	ANGULO APERTURA
		ALTURA MAX	ANCHO				
H-01568-12-0-0	BRAZO PRAC TS DGS A.12" 22K/60° 300-650	1200	300 - 650	22kg	12 - 14	305	60°
H-01568-16-0-0	BRAZO PRAC TS DGS A.16" 24K/60° 400-750	1200	400 - 750	24kg	12 - 14	406	85°



Brazo Tri-Stay, permite 3 posiciones de apertura.
Apertura con limitación, apertura 90° y apertura central, que facilita
la limpieza segura de ventanas en altura.

1.7 Brazo RESTRUCTOR

CODIGO	DESCRIPCION
H-01569-06-0-0	BRAZO RESTRUCTOR DE APERTURA 6"
H-01569-10-0-0	BRAZO RESTRUCTOR DE APERTURA 10"

Restrictor



1.8 BISAGRAS ocultas

CODIGO	DESCRIPCION	DATOS ADICIONALES
6-34229-00-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE HOJA	ESTANDAR
9-40565-06-0-1	BISAGRA OCULTA UNI-JET PARTE MARCO	SEGUN PERFIL
9-41850-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET M 24X8	SEGUN PERFIL
9-40565-07-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO	SEGUN PERFIL
9-40871-04-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO UNI-JET	SEGUN PERFIL
9-40866-00-0-1	BISAGRA OCULTA MARCO, R13	SEGUN PERFIL

CODIGO	DESCRIPCION
E-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO / G-U
L-19470-00-0-6	POSICIONADOR DE HOJA NEGRO
L-19470-00-0-7	POSICIONADOR DE HOJA BLANCO

*Se recomiendan 2 por ventana



Recomendamos usar tornillos con acabado ferGuard en la instalación de
brazos austeníticos.



G-U Herrajes Sudamérica Ltda.
Cerro San Luis #9920 Quilicura, Chile
Teléfono: (56 2) 279 71 700
Concepción: Camino Los Carros #1955, Bodega 23, Galpón 6
Teléfono: (56 41) 274 0986
www.herrajes.cl - www.cerradura.cl - www.automatics.cl

Vorsprung mit System



Vorsprung mit System

